




Basic features

Комплект поставки	С адаптером для ЕС
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE WEEE UKCA

Electrical connection

Защита от короткого замыкания	Автоматический перезапуск
-------------------------------	---------------------------

Electrical data

Входное напряжение	90...264 V AC
Выходная мощность, макс.	12.5 W
Выходное напряжение	5 В=
Выходной ток, макс.	2.5 A
Класс защиты	I
Напряжение развязки, вход/выход	3000 V AC
Номинальный входной ток	0.35 A
Номинальный выходной ток	2.5 A
Остаточная волнистость, макс.	80 мВ
Потери на холостом ходу	0,3 Вт
Рабочая частота	47...63 Гц
Рабочее напряжение Ub	100...240 VDC/100...240 VAC

Environmental conditions

Относительная влажность воздуха	10... 95 %, без конденсации
Охлаждение	свободная конвекция
Температура окружающей среды	0...40 °C
Температура хранения	-20...70 °C

Mechanical data

Вес	0.15 kg
-----	---------

Импульсные источники питания
BAE PS-VS-1W-05-015-704-CX-22
Код заказа: BAM02JJ

BALLUFF

Remarks

Изготовитель Datalogic S.r.l.