

BALLUFF



Electrical data

Время зарядки	5 h
Зарядный ток	900 mA
Номинальное напряжение	3.7 VDC
Рабочее напряжение U_b	Аккумулятор 3,7 В=

Display/Operation

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты	IP65
Температура окружающей среды	-10...50 °C
Температура хранения	-40...60 °C

Functional Characteristics

Поддерживаемые типы носителей данных	DIN ISO 14443 DIN ISO 15693
--------------------------------------	--------------------------------

Высокие частоты (13,56 МГц)
BIS M-874-1-008-X-005-3003
Код заказа: BAE00ZF

BALLUFF

Mechanical data

Размеры	100 x 69 x 265 mm
Снаряженная масса	585.00 g

Remarks

Монтируется в США.
Включая Bluetooth
Включая модуль WLAN
В том числе двухмерный сканер штрих-кодов
Только для носителя данных BIS M с круглой катушкой Ø ≤ 20 мм.
Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
Снаряженная масса, включая аккумуляторный блок.
Принадлежности, заказываемые отдельно: запасной сетевой / зарядный адаптер 11023835 запасные стилусы упак. 5 шт 11023833 рукоятка 11023836 док-станция 11023834
Принадлежности в комплекте поставки: для подключения к: X1 = сетевой адаптер/зарядное устройство стилус
Универсальное ПО для портала