



Basic features

Краткое описание	Цифровой дисплей
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE
Функция	Модуль индикации

Display/Operation

Возможность регулировки	Префикс
	Смещение запятой Формат данных
Индикация	4 знаков, красный СД 7-сегментный

Electrical connection

Разъем	D-SUB-Штекер, 37-конт.
--------	------------------------

Electrical data

Входное сопротивление	10 кОм
Номинальный входной ток	80 мА

Environmental conditions

Относительная влажность воздуха	≤ 80 %
Степень защиты IEC 60529 (штекерный разъем)	IP20
Температура окружающей среды	0...45 °C
Температура хранения	-20...65 °C

Interface

Дополнительные интерфейсы	BСD/двоичный - код
---------------------------	--------------------

Material

Материал корпуса	Пластмасса
------------------	------------

Mechanical data

Размеры	112 x 49 x 97 мм
Степень защиты передней части корпуса	IP40

Wiring Diagrams (Schematic)

