



1) см. примечания



Basic features

Применение	адаптер для крепления носителей данных BIS C-122
Принцип действия	Адаптер BIS

Material

Материал	PA 6
----------	------

Mechanical data

Вес	0.40 g
Крепление	Винты
Размеры	Ø 11.6 x 8 mm
Установка	возможность установки заподлицо

Remarks

Прочие указания по монтажу см. в 618624 / 618625.

1) Для монтажа в отверстие Ø12 D11

Соблюдайте предписания изготовителя клея по переработке!

Предписание по монтажу: Вклейте носитель данных клеем UHU-Plus endfest 300.

Для отверстия под носитель данных BIS C-103