



Basic features

Принцип действия Кулачок (индуктивный)

Material

Активная поверхность, материал Сталь
 Защита поверхности вороненая сталь

Mechanical data

Высота над планкой с упором 12.00 mm
 Зажимная система Разжимной зажим
 Использование при наличии планки с упором BNL 5307-160-...
 BNL 5307-120-...
 BNL 5304-160-...
 BNL 5304-120-...

Механические комплектующие
BEN 516-14-1000
Код заказа: BEN000R

Использование при наличии	12 mm
расстояния между точками	16 mm
переключения	
Рабочая поверхность контактов,	1000 mm
длина (L)	

BALLUFF

Рабочая поверхность контактов,	10.00 mm
ширина	
Расстояние между ножками	6.00 mm
Форма ножки для	U-образный паз