



Basic features

Принцип действия Кулачок (индуктивный)

Material

Активная поверхность, материал Сталь
 Защита поверхности вороненая сталь

Mechanical data

Высота над планкой с упором 12.00 mm
 Зажимная система Гайка для T-образного паза
 Использование при наличии планки с упором BNL 5310-120-...
 Использование при наличии расстояния между точками переключения 16 mm
 12 mm

Механические комплектующие
BEN 516-13-675
Код заказа: BEN000K

BALLUFF

Рабочая поверхность контактов,
длина (L) 675 mm
Рабочая поверхность контактов,
ширина 10.00 mm

Расстояние между ножками 6.00 mm
Форма ножки для Т-образный паз