



Basic features

Princípio de funcionamento Encoder de posição BTL, barra

Material

Material do invólucro PA 60, GF

Environmental conditions

Temperatura ambiente -40...100 °C
Temperatura de armazenamento -40...100 °C

Mechanical data

Dimensões Ø 32 x 8 mm
Diâmetro interno 13.0 mm
Fixação Furo passante 4,3 mm (2x)
Peso de aplicação 10.00 g
Resistência à pressão, máx. 600 bar