



Basic features

Principio de funcionamiento	Barra para sensor de posición BTL
Volumen de suministro	Spacer Sensor de posición

Environmental conditions

Temperatura ambiente	-40...100 °C
Temperatura de almacenamiento	-40...100 °C

Material

Material de carcasa	PA 60, GF
---------------------	-----------

Mechanical data

Dimensiones	Ø 25 x 8 mm
Diámetro interior	12.0 mm
Fijación	Agujero pasante 3.2 mm (2x)
Peso de aplicación	10.00 g
Resistencia a la presión máx.	600 bar