

4MT5
 (CYJV CABLE ASSEMBLY)



Basic features

Aplicación	Tensión de servicio
Homologación/conformidad	cULus EAC WEEE

Environmental conditions

Grado de protección	IP67, IP68
Temperatura del cable, posicionamiento fijo	-40...105 °C

Electrical connection

Cable	PVC Amarillo, 5.00 m
Conexión	7/8"-Conector hembra, acodado, 4-polos
Configuración de conector	acodado
Diámetro de cable D	10.67 mm ±0.25 mm
Número de bornes	4
Número de conductores	4
Sistema sección de conductor	Recubierto por extrusión 16 AWG

Material

Material de contacto	Latón
Material de cuerpo de agarre	PUR
Material de revestimiento de cable	PVC
Material de soporte de contactos	PUR
Material de tuerca de unión roscada	Fundición a presión de cinc

Mechanical data

Cubierta de cable, color	Amarillo
Longitud de cable L	5.00 m
Par de apriete conector de cables	1.5 Nm


Electrical data

Corriente nominal (40 °C)	10.0 A
Tensión de servicio U _b	300 VDC / 300 VAC

Remarks

Cables en bruto: PVC, homologación UL, 16/4 ST00W/ST00W CSA 105 °C 600 V
 Grado de protección según IEC 60529, solo en estado atornillado con la contrapieza pertinente.

Connector Drawings



PIN 1: marrón

PIN 2: blanco

PIN 3: azul

PIN 4: negro

Wiring Diagrams

