

4MT5
(CYJV CABLE ASSEMBLY)



Basic features

承認/ 適合	cULus EAC WEEE
--------	----------------------

Electrical connection

ケーブル	PVC 黄, 5.00 m
ケーブル径 D	10.24 mm ±0.20 mm
システム	モールド / モールド
導体数	3
導体断面積	16 AWG
接続 1	7/8"-ソケット, アングル, 3-ピン
接続 2	7/8"-オス, ストレート, 3-ピン

Electrical data

ケーブル最大定格電圧 AC	600 V
ケーブル最大定格電圧 DC	600 V
定格電流 (40 °C)	13.0 A
電源電圧 U_b	300 VDC / 300 VAC

Remarks

未加工ケーブル: PVC UL 承認、16/3 STOOW/STOOW CSA FT2 105 °C 600 V
 IEC 60529 準拠の保護構造、付属のカウンターピースを使用して、締め付けた状態でのみ。

Environmental conditions

ケーブル周囲温度範囲、固定配線	-40...105 °C
保護等級	IP67、IP68/IP67、IP68


Material

グリップ材質	PUR/PUR
ケーブルシース材質	PVC
コンタクトブロック材質	PUR/PUR
ユニオンナット材質	亜鉛ダイカスト / 亜鉛ダイカスト
接点材質	真鍮 / 真鍮


Mechanical data

ケーブルコネクタ締め付けトルク	1.5 Nm / 1.5 Nm
ケーブルシース、色	黄
ケーブル長 L	5.00 m

Connector Drawings



I



II

Wiring Diagrams

