



1) Borda de referência



Basic features

Certificação/conformidade	CE
Norma básica	IEC 60947-5-1
Versão	Contato de ruptura brusca

Electrical connection

Tipo de ligação	1-4. Ponto de comutação: União roscada
-----------------	--

Electrical data

Função de comutação mecânica	com isolamento galvânica um contato normalmente aberto e um contato normalmente fechado Trocaador de circuito duplo Interrupção dupla
------------------------------	---

Environmental conditions

Classe de proteção	IP67
Temperatura ambiente	-5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 30,0: 30 milhão Ciclos de comutação
-----------------------	---

Material

Material do invólucro	Alumínio, anodizado
Material do invólucro, proteção da superfície	anodizado

Mechanical data

Dimensões	79 x 60 x 63 mm
Distância do tucho, 1º ponto de comutação	12 mm
Flange, passagem	Nenhum
Forma do tucho	1-4º ponto de comutação: esfera 1-4º ponto de comutação: esfera
Instalação	Horizontal
Quantidade de pontos de comutação	4x esfera
Sentido de aproximação	longitudinal, paralelo em relação à superfície de aparafusamento

Range/Distance

Distância do ponto de comutação	12 mm
---------------------------------	-------

Wiring Diagrams

BSE 30.0

