

Basic features

Aplicación	ProfiNet
Homologación/conformidad	EAC WEEE

Electrical connection

Cable	PUR Verde, 5.00 m
Cable, radio de flexión mín., posicionamiento fijo	5 x D
Cable, radio de flexión mín., posicionamiento flexible	10 x D
Conexión 1	Push-Pull SCRJ-Conector, recto, 2-polos
Conexión 2	Push-Pull SCRJ-Conector, recto, 2-polos
Número de conductores	2
Sistema	Confeccionado/Confeccionado
sección de conductor	Ø 2.20 mm

Electrical data

Atenuación para 660 nm	275 dB / km
Superficie activa, fibras	Ø 1.0 mm (1x)

Environmental conditions

Grado de protección	IP67/IP67
Temperatura del cable, posicionamiento fijo	-20...70 °C

Material

Material de cuerpo de agarre	Cinc/Cinc
Material de revestimiento de cable	PUR
Material de tipo de fibra	POF


Mechanical data

Cubierta de cable, color	Verde
Longitud de cable L	5.00 m

Remarks

Conforme a AIDA
 Grado de protección según IEC 60529, solo en estado atornillado con la contrapieza pertinente.

Connector Drawings



I, II

Wiring Diagrams

