



机械参数

绞线固定	钎焊连接
连接截面, 柔性	1.0 mm ² + 1.5 mm ²

材质

抓握部分材料	黄铜 镀镍
--------	----------

环境条件

环境温度	-20...85 °C
防护等级	IP67

备注

防护等级符合IEC 60529, 只能在拧紧状态下, 与相应的配对物搭配使用。

电气参数

工作电压U _b	150 VDC
额定电流1.0 mm ² (40 °C)	8.0 A
额定电流1.5 mm ² (40 °C)	10.0 A

电气连接

可连接触点的数量	19
接口	M23x1-公头, 直头, 19-针
电缆直径D	6...10 mm
系统	集束式

通用性参数

许可/一致性	EAC WEEE
--------	-------------

Connector Drawings

