

#### 机械参数

电缆插头拧紧力矩	0.6 Nm
绞线固定	绝缘位移连接技术
连接截面	0.25...0.5 mm <sup>2</sup>

#### 材质

抓握部分材料	PA
触点座材料	PA
触点材料	青铜
锁紧螺母材料	压铸锌

#### 环境条件

环境温度	-25...80 °C
防护等级	IP67

#### 备注

防护等级符合IEC 60529, 只能在拧紧状态下, 与相应的配对物搭配使用。

#### 电气参数

工作电压U <sub>b</sub>	30 VDC / 30 VAC
额定电流 (40 °C)	4.0 A


#### 电气连接

可连接触点的数量	4
接口	M8x1-母头, 直头, 4-针, A-编码
电缆直径D	2.5...5.2 mm
系统	集束式

#### 通用性参数

许可/一致性	EAC WEEE
--------	-------------

### Connector Drawings



PIN 1-4可用