



Basic features

Компонент	Удаленный
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE WEEE
Функция	Передача сигналов

Display/Operation

Индикация функций	да
-------------------	----

Electrical connection

Длина кабеля L	0.2 m
Защита от короткого замыкания	да
Разъем	M12x1, 12-конт.
Тип разъема	Штекерный разъем, 0.20 m, PUR

Electrical data

Выходное напряжение	24 В=
Задержка готовности Tv, макс.	100 ms
Номинальный выходной ток	500 mA
Передаваемая мощность	12.0 W
Форма сигнала	однонаправленный
Частота переключения	60 Гц

Environmental conditions

Помехоустойчивость	EN 61000-4-2/3/4/6
Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-5...65 °C
Температура хранения	-25...70 °C

Functional safety

MTTF (40°C)	128 a
-------------	-------

Material

Активная поверхность, материал	PBTP
Материал корпуса	PBTP
Материал оболочки	PUR

Mechanical data

Момент затяжки кабельного соединителя	0,6 Нм
Размеры	40 x 40 x 52 мм
Установка	незаподлицо

Output/Interface

Цифровые входы	8 PNP
----------------	-------

Range/Distance

Дальность действия	0...5 мм
Расстояние передачи	0...5 мм

Connector Drawings



- Конт. 1: +24 В
- Конт. 2: 0 В
- Конт. 3: вход 1
- Конт. 4: вход 2
- Конт. 5: вход 3
- Конт. 6: вход 4
- Конт. 7: вход 5
- Конт. 8: вход 6
- Конт. 9: вход 7
- Конт.10: вход 8
- Конт.11: не занят
- Конт.12: не занят