



## Allgemeine Merkmale

Zulassung/Konformität	EAC WEEE
-----------------------	-------------

## Elektrische Merkmale

Betriebsspannung $U_b$	63 VDC / 63 VAC
Nennstrom (40 °C)	16.0 A

## Elektrischer Anschluss

Anschluss	M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, L-codiert
Anzahl anschließbarer Kontakte	5
Kabeldurchmesser D	8...13 mm
System	konfektionierbar

## Zusatztext

Schutzart nach IEC 60529, nur im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Gegenstück.

## Material

Griffkörpermaterial	PA
Kontaktmaterial	Messing
Kontaktträgermaterial	PA
Überwurfmutter-Material	Zinkdruckguss

## Mechanische Merkmale

Anschlussquerschnitt	2.50 mm <sup>2</sup>
Befestigung Litzen	Schraubklemmen

## Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-40...85 °C

## Connector Drawings

