



1) Borda de referência

## Basic features

**Princípio ativo** 1. Switch position: mechanical  
**Versão** Segurança DIN EN 60204-1

## Electrical connection

**Tipo de ligação** 1. Ponto de comutação: Entrada de cabo através de união roscada

## Electrical data

**Corrente contínua** 1-3. Switch position: 6 A  
**Tensão de serviço para dimensionamento Ue** 1-3. Switch position: 250 VAC

## Environmental conditions

**Classe de proteção** IP65  
**Temperatura ambiente** -5...80 °C

Mecanismos de comutação  
**BSW 813-493-X64-WA-03L3/BR**  
Código de pedido:

**BALLUFF**

**Material**

---

<b>Material de contato</b>	1-3. Switch position: Fine silver
<b>Material do invólucro</b>	Alumínio, anodizado
<b>Material do invólucro, proteção da superfície</b>	anodizado

**Mechanical data**

---

<b>Anéis excêntricos</b>	1-3. Switch position: 180°
<b>Anéis excêntricos traváveis</b>	sim
<b>Monitoramento do sentido de rotação</b>	não

**Range/Distance**

---

<b>Ângulo de abertura, mín.</b>	15°
---------------------------------	-----