



1) Borda de referência



## Basic features

<b>Certificação/conformidade</b>	CE EAC WEEE
<b>Escopo de fornecimento</b>	Chave de fenda angular DIN 911, tamanho 1,5
<b>Princípio de funcionamento</b>	Sensor de campo magnético

## Display/Operation

<b>indicador de funcionamento</b>	sim
-----------------------------------	-----

## Electrical connection

<b>Protegido contra a possibilidade de inversão</b>	não
<b>Proteção contra curto-circuito</b>	não

Sensores de campo magnético  
**BMF 307K-R-PU-05/BR**  
Código de pedido:

# BALLUFF

## Electrical data

---

Capacidade de carga máx. em Ue	0.5 µF
Frequência de comutação	1000 Hz
Retardo de desligamento toff, máx.	0,2 ms
Retardo de ligação do som, máx.	0,7 ms
Tensão de serviço UB	30 VDC
Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC	24 V

## Environmental conditions

---

Classe de proteção	IP65
Grau de sujeira	3
Temperatura ambiente	-20...70 °C

## Material

---

Material do invólucro	LCP
Superfície ativa, material	LCP

## Mechanical data

---

Dimensões	29 x 6,2 x 4,4 mm
Torque de aperto	0,1 Nm