



Basic features

Componente	Excêntrico linear
Conforme a DIN 69639	sim
Princípio de funcionamento	Excêntrico (mecânico)

Material

Superfície	polido
Superfície ativa, material	Aço
Superfícies endurecidas	HRC 63±2

Mechanical data

Ajuste preciso	não
Altura sobre a barra de excêntricos	12.60 mm
Forma do pé para	Ranhura em U
Largura do pé	5.90 mm
Modo de trabalho	mecânico
Sistema de aperto	Fixação por peça de pressão
Superfície de comutação, comprimento (L)	25 mm
Superfície de comutação, largura	11.00 mm
Utilização em distância de ponto de comutação	16 mm
	12 mm
Utilização na barra de excêntricos	BNL 5307-160-... BNL 5307-120-... BNL 5304-160-... BNL 5304-120-...