



### Allgemeine Merkmale

<b>Funktionsprinzip</b>	Klemmhalter
<b>Lieferumfang</b>	Klemmhalter (1x) Mutter DIN 1763-M12x1 (2x)
<b>Verwendung</b>	für Sensoren Ø8 mm für Sensoren M08 ab Befestigungslänge 32 mm
<b>Zusätzliche Eigenschaften</b>	schweißfest

### Material

<b>Material</b>	Messing
<b>Oberflächenschutz</b>	beschichtet, PTFE

### Mechanische Merkmale

<b>Abmessung</b>	Ø 17 x 32 mm
<b>Anzugsdrehmoment</b>	10 Nm
<b>Anzugsdrehmoment Klemmschraube</b>	1 Nm
<b>Befestigung</b>	Schrauben, Klemmen

### Zusatztext

Der Näherungsschalter wird bis auf Festanschlag in den Klemmhalter geschoben und mit der Druckschraube fixiert.  
 Der Schaltabstand der Näherungsschalter kann sich durch den Festanschlag verändern.  
 Der Halter ist geeignet für die Verwendung im Schweißbereich.