



1) Панель индикации и управления



## Basic features

Базовый стандарт	EN 60079-0 EN 60079-11 IEC 60947-5-6
Взрывозащита: маркировка	ATEX: Ex II (1) G [Ex ia Ga] IIC Ex II (1) D [Ex ia Da] IIIC IECEX: [Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] IIIC
Принцип действия	Индуктивный датчик
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE UKCA ATEX WEEE

## Electrical data

Рабочее напряжение $U_b$	207...253 В~
Расчетное рабочее напряжение $U_e$ ~	230 В
Частота переключения	5 Гц

## Environmental conditions

Степень защиты	IP20
Температура окружающей среды	-20...60 °C

## Functional safety

MTTF (40°C)	275 a
-------------	-------

## Electrical connection

Защита от короткого замыкания	нет
Защита от переплюсовки	нет