



Basic features

Дополнительные свойства	разные варианты установки диафрагмы
Исполнение	C-образное крепление
Применение	для промышленных видеокамер BVS CA-.. 12 Мпикс

Environmental conditions

Температура окружающей среды	-20...60 °C
------------------------------	-------------

Material

Активная поверхность, материал	Стекло, полированное
Материал корпуса	алюминий, черный анодированный

Remarks

Angle of view refers to a sensor size of 1.1"

Mechanical data

Вес	385 g
Крепление	Винты
Размеры	$\varnothing 57 \times 98.9$ mm
Резьба фильтра, размер	M55x0.75
Угол изображения вертикальный	36.5 °
Угол изображения горизонтальный	47.7 °

Optical features

Фокусное расстояние	16 mm
---------------------	-------

Range/Distance

Минимальное расстояние до объекта (MOD)	300 mm
---	--------