



Basic features

Дополнительные свойства	перфорированные диафрагмы
Исполнение	C-образное крепление
Применение	для промышленных видеокамер BVS CA.. <12 Мпикс

Material

Активная поверхность, материал	Стекло, полированное
Материал корпуса	алюминий, черный анодированный

Mechanical data

Вес	75 g
Крепление	Винты
Размеры	Ø 32.7 x 43.2 mm
Резьба фильтра, размер	M27x0.5
Угол изображения вертикальный	29.1 °
Угол изображения горизонтальный	38.3 °

Optical features

Фокусное расстояние	12 mm
---------------------	-------

Range/Distance

Минимальное расстояние до объекта (MOD)	150 mm
-----------------------------------------	--------

Remarks

Angle of view refers to a sensor size of 2/3"