



Basic features

Дополнительные свойства	перфорированные диафрагмы
Исполнение	C-образное крепление
Применение	для промышленных видеокамер BVS CA.. <12 Мпикс

Material

Активная поверхность, материал	Стекло, полированное
Материал корпуса	алюминий, черный анодированный

Mechanical data

Вес	76.5 g
Крепление	Винты
Размеры	Ø 32.7 x 41.4 mm
Резьба фильтра, размер	M27x0.5
Угол изображения вертикальный	22.7 °
Угол изображения горизонтальный	30 °

Optical features

Фокусное расстояние	16 mm
---------------------	-------

Range/Distance

Минимальное расстояние до объекта (MOD)	200 mm
-----------------------------------------	--------

Remarks

Angle of view refers to a sensor size of 2/3"