





Basic features

Дополнительные свойства	перфорированные диафрагмы
Исполнение	C-образное крепление
Применение	для промышленных видеокамер BVS CA-.. <12 Мпикс

Material

Активная поверхность, материал	Стекло, полированное
Материал корпуса	алюминий, черный анодированный

Mechanical data

Вес	83 g
Крепление	Винты
Размеры	Ø 32.7 x 46.8 mm
Резьба фильтра, размер	M27x0.5
Угол изображения вертикальный	14.8 °
Угол изображения горизонтальный	19.6 °

Optical features

Фокусное расстояние	25 mm
---------------------	-------

Range/Distance

Минимальное расстояние до объекта (MOD)	200 mm
---	--------

Remarks

Angle of view refers to a sensor size of 2/3"