



### Basic features

Применение	для вкручиваемых датчиков расхода (калориметрических/термических)
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE UKCA WEEE

### Electrical data

Рабочее напряжение $U_b$	20...28 VDC
--------------------------	-------------

### Environmental conditions

Степень защиты	IP40
Степень защиты IEC 60529 (штекерный разъем)	IP20
Температура окружающей среды	-20...60 °C
Температура хранения	-20...60 °C

### Interface

Переключающий выход	Реле замыкающий контакт (NO)
---------------------	------------------------------

### Material

Материал корпуса	Пластмасса
------------------	------------

## Wiring Diagrams (Schematic)

