

Кулачковые выключатели
BNS 813-100-K-69-FC
Код заказа: BNS0560

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	Шар механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1. Точка переключения: BSE 86
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1. Точка переключения: 2.50...2.80 mm
Скорость трогания с места	1. Точка переключения: 9 m/min
Срок службы, механич.	1. Точка переключения: 10 млн. циклов переключения

Усилие переключения
Фланец, ввод
Форма толкателя

1. Точка переключения: 8 N
нет
1-я точка переключения: шар
1-я точка переключения: шар

Range/Distance

Воспроизводимость
1. Точка переключения: ± 0.03 mm

Wiring Diagrams (Schematic)

