




1) Активная поверхность, 2) Момент затяжки, 3) Свободная зона



Basic features

Принцип действия	Головка записи-считывания
Радиочастотный допуск	Европа United Kingdom (UKCA)
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE UKCA WEEE
Форма антенны	круглая

Display/Operation

Индикация функций	Работа, СД желтый мигающий CP (присутствует код), СД желтый Питание (ВКЛ), СД зеленый
-------------------	--

Electrical connection

Разъем	Штекер, 8-конт.
--------	-----------------

Environmental conditions

Area of operation	Indoor
EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Высота, макс.	2000 m
Длительная ударная нагрузка	да
Относительная влажность воздуха	0... 90 %, без конденсации
Степень загрязнения	2
Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	0...70 °C
Температура хранения	-20...85 °C

Functional Characteristics

Поддерживаемые типы носителей данных	DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory) LF 70/455 kHz
---	---

Functional safety

MTTF (40°C)	545.9 a
-------------	---------

Высокие частоты (13,56 МГц)
BIS VM-346-501/10-S115
Код заказа: BIS019Z

BALLUFF


Material		Mechanical data	
Материал корпуса	Латунь, никелир.	Размеры	Ø 16 x 82.1 mm
Материал корпуса, защита поверхности	никелир.	Снаряженная масса	50 g
		Типоразмер	M16x1
		Установка	без металла (свободная зона)

Remarks

Только в сочетании с BIS V-61xx
При первичном оснащении: комплектующие см. на сайте www.balluff.com
Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
Антенна LF (70/455 кГц) рассчитана на соединительный кабель 10 м.
This device is intended to be supplied by a UL-listed or CSA-certified power supply unit with "Class 2" or LPS power source.
The devices must be installed permanently.
1. Determine a suitable mounting position.
2. Fasten the device with suitable mounting material.
The device can be cleaned with a slightly damp cloth.
Regularly check the function of the device and all associated components through visual and functional tests.
- Shut down the device in the event of malfunctions.
- Secure the system against unauthorized use.
- Check fastening and tighten if necessary.
The product is maintenance-free.
Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Connector Drawings



1) Вид в направлении вставки