



1) Kabellengte zie tekst



Basic features

Goedkeuring / conformiteit	CE
	EAC
	WEEE

Electrical connection

Aansluiting 1	D-Sub-Bus, Rech, 9-polig
Aansluiting 2	M12x1-Bus, Rech, 5-polig, A-Gecodeerd
Aantal leidingen	4
Draaddoorsnede	0.25 mm ²
Kabel	PVC afgeschermd grijs, 2.00 m
Kabeldiameter D	5.80 mm
Systeem	geconfectioneerd/omspotten

Electrical data

Bedrijfsspanning UB	125 VDC / 125 VAC
Nominale stroom (40°C)	4.0 A

Remarks

Beschermingstype conform IEC 60529 of ISO 20653, alleen in vastgeschroefde of erin gestoken toestand met het bijbehorende tegenstuk.
 Verbindingskabel: voor externe service-interface RS 232 (met inbouwstekker 4pol.) voor aansluiting op pc
 MIN D bus 9-polig aangeschroefd met M12 koppeling 4-polig aangeschroefd

Environmental conditions

Beschermingsklasse	IP40, gemonteerd
Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing	-5...80 °C
Kabeltemperatuur, vaste installatie	-30...80 °C

Material

Kabel, afscherming	Kopervlechtwerk vertind
Kabelmantelmateriaal	PVC
Kabelmantelmateriaal, aanwijzing	afgeschermd

Mechanical data

Aanhaalkoppel kabelstekker	-/0.6 Nm
Kabellengte L	2.00 m
Kabelmantel, kleur	grijs