



1) Consultar o comprimento do cabo no texto



## Basic features

Certificação/conformidade	CE
	EAC
	WEEE

## Electrical connection

Cabo	PVC blindado cinza, 2.00 m
Conexão	D-Sub-Female, Straight, 9-pin
Configuração do conector	reto
Diâmetro do cabo D	5.80 mm
Número de condutores	4
Quantidade de pinos	9
Seção transversal do condutor	0.25 mm <sup>2</sup>

## Electrical data

Corrente nominal (40°C)	7.5 A
Tensão de serviço UB	125 VDC / 125 VAC

## Remarks

Cabo de conexão: para a interface interna de serviço RS 232 (na régua de terminais) para a conexão com o PC.  
Tomada MIN D de 9 polos aparafusada com extremidade de cabo de 3 polos, inclusive luvas de terminal  
Classe de proteção conforme a IEC 60529 ou ISO 20653, apenas em estado aparafusado ou encaixado com a peça contrária pertinente.

## Environmental conditions

Classe de proteção	IP40
Temperatura do cabo, cabeamento fixo	-30...80 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível	-5...80 °C

## Material

Material da capa do cabo	PVC
Material do manto do cabo, nota	blindado

## Mechanical data

Capa do cabo, cor	cinza
Comprimento do cabo L	2.00 m