



## Basic features

Certificação/conformidade	cURus EAC WEEE CE
---------------------------	----------------------------

## Electrical connection

Conexão	M12x1-Male, right-angle, 4-pin, A-coded
Diâmetro do cabo D	4...6 mm
Quantidade de contatos conectáveis	4
Sistema	confeccionável

## Electrical data

Corrente nominal (40°C)	4.0 A
Tensão de serviço UB	250 VDC / 250 VAC

## Remarks

Classe de proteção conforme a IEC 60529, apenas em estado aparafusado com a peça contrária pertinente.

## Environmental conditions

Classe de proteção	IP67
Temperatura ambiente	-40...85 °C

## Material

Material da porca de capa	Fundição de zinco sob pressão
Material de contato	Latão
Material do corpo do manipulador	PA
Material do porta-contatos	PA

## Mechanical data

Fixações dos fios	Terminais com parafuso
Seção transversal da conexão	0.14...0.75 mm <sup>2</sup>
Torque de aperto do conector do cabo	0,6 Nm

Conectores montáveis  
BCC M444-0000-2A-000-41X475-000  
Código de pedido: BCC06ZC



Connector Drawings

