

4MT5  
(CYJV CABLE ASSEMBLY)



## Basic features

Goedkeuring / conformiteit	cULus EAC WEEE
----------------------------	----------------------

## Electrical connection

Aansluiting 1	7/8"-Bus, Recht, 4-polig
Aansluiting 2	7/8"-Stekkers, Recht, 4-polig
Aantal leidingen	4
Draaddoorsnede	16 AWG
Kabel	PVC geel, 6.00 m
Kabeldiameter D	10.67 mm ±0.25 mm
Systeem	omspotten/omspotten

## Electrical data

Bedrijfsspanning UB	300 VDC / 300 VAC
Leiding nominale spanning AC max.	600 V
Leiding nominale spanning DC max.	600 V
Nominale stroom (40°C)	10.0 A

## Remarks

Kabel op rol: PVC UL-vergunning, 16/4 STOOV/STOOV CSA 105°C 600 V  
 Beschermingstype conform IEC 60529, alleen in vastgeschroefde toestand met het bijbehorende tegenstuk.

## Environmental conditions

Beschermingsklasse	IP67, IP68/IP67, IP68
Kabeltemperatuur, vaste installatie	-40...105 °C


## Material

Contactmateriaal	Messing/Messing
Kabelmantelmateriaal	PVC
Materiaal contactdrager	PUR/PUR
Materiaal greeplichaam	PUR/PUR
Materiaal wartelmoer	Zink-spuitgietwerk/Zink-spuitgietwerk


## Mechanical data

Aanhaalkoppel kabelstekker	1.5 Nm/1.5 Nm
Kabellengte L	6.00 m
Kabelmantel, kleur	geel

## Connector Drawings



I  
PIN 1: zwart  
PIN 2: wit  
PIN 3: rood  
PIN 4: groen



II  
PIN 1: zwart  
PIN 2: wit  
PIN 3: rood  
PIN 4: groen

## Wiring Diagrams

