

4MT5
 (CYJV CABLE ASSEMBLY)



Basic features

Aplicação	tensão de serviço
Certificação/conformidade	cULus EAC WEEE

Electrical connection

Cabo	TPE amarelo, 25.00 m
Conexão	7/8"-Female, right-angle, 4-pin
Configuração do conector	angular
Diâmetro do cabo D	10.88 mm ±0.25 mm
Número de condutores	4
Quantidade de pinos	4
Seção transversal do condutor	16 AWG
Sistema	sobremoldado

Electrical data

Condutor, tensão nominal CA, máx.	600 V
Condutor, tensão nominal CC, máx.	600 V
Corrente nominal (40°C)	10.0 A
Tensão de serviço UB	300 VDC / 300 VAC

Remarks

Estrutura do cabo conforme a UL-AWM Style 2037
 Classe de proteção conforme a IEC 60529, apenas em estado aparafusado com a peça contrária pertinente.

Environmental conditions

Classe de proteção	IP67, IP68
--------------------	------------


Material

Material da capa do cabo	TPE
Material da porca de capa	Fundição de zinco sob pressão
Material de contato	Latão
Material do corpo do manípulo	PUR
Material do porta-contatos	PUR

Mechanical data

Capa do cabo, cor	amarelo
Comprimento do cabo L	25.00 m
Torque de aperto do conector do cabo	1,5 Nm

Connector Drawings



PINO 1: marrom
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto

Wiring Diagrams

