



Basic features

Базовый стандарт	Размерные допуски: DIN ISO 2768 m
Комплект поставки	Крепежный винт Крепежный уголок Угловая отвертка
Область применения	Низкий пневмоцилиндр со встроенной канавкой
Применение	для магнитных датчиков BMF 103
Принцип действия	Крепежный уголок BMF

Environmental conditions

Температура окружающей среды	-40...85 °C
------------------------------	-------------

Material

Защита поверхности	никелир.
Материал	Латунь

Mechanical data

Крепление датчика	Винт с цилиндр. головкой ISO 4762 M2x6-A2 угловая отвертка ISO 2936 1.5
Крепление держателя	Шпилька ISO 4026 M3x5-A2 Угловая отвертка ISO 2936 1,5
Момент затяжки	0,07 Нм
Момент затяжки зажимного винта	0.2 Nm
Типоразмер	Т-образный паз

Help Views

