

Кулачковые выключатели
BNS 819-D03-R12-100-10-FD-S115R
Код заказа: BNS00EZ

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	3x Ролик механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-3. Точка переключения: BSE 30.0
Размеры	120 x 80 x 85 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	30 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-3. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-3. Точка переключения: 60 m/ min

Срок службы, механич.

Усилие переключения

Установка

Фланец, ввод

Форма толкателя

1-3. Точка переключения: 30
млн. циклов переключения

1-3. Точка переключения: 20 N
вертикально

2 Резьбовых выхода M25

1-3-я точка переключения:
ролик

Range/Distance


Воспроизводимость

Расстояние между точками
переключения

1-3. Точка переключения: ± 0.01
mm


12 mm

Connector Drawings



Вид в сторону штекера

Wiring Diagrams (Schematic)



ACHTUNG: Stecker ohne Schutzleiter!
Schutzklasse III (VDE 0160)

Attention: No groundwire!
Protection Class III (VDE 0160)