

Кулачковые выключатели
BNS 819-B03-D08-40-13-S80R
Код заказа: BNS01RZ

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	3x Крыша механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-3. Точка переключения: BSE 74.1
Размеры	40 x 42 x 48 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	13 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-3. Точка переключения: 2.30...2.80 mm
Скорость трогания с места	1-3. Точка переключения: 20 m/ min

Срок службы, механич.

1-3. Точка переключения: 10
млн. циклов переключения

Усилие переключения

1-3. Точка переключения: 8 N

Установка

вертикально

Фланец, ввод

нет


Форма толкателя

1-3-я точка переключения:
крыша

Range/Distance

Воспроизводимость	1-3. Точка переключения: ± 0.02 mm
Расстояние между точками переключения	8 mm

Connector Drawings



Вид в сторону штекера

Wiring Diagrams (Schematic)

