



Кулачковые выключатели  
BNS 819-B02-D12-61-12-10-S4R  
Код заказа: BNS026Y

BALLUFF

Mechanical data

|                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Number of switching positions              | 2x Крыша механический                                |
| Направление приближения                    | продольно, параллельно<br>привинчиваемой поверхности |
| Переключающий элемент                      | 1-2. Точка переключения: BSE<br>30.0                 |
| Расстояние от кулачка до опорной<br>кромки | 1-2. Точка переключения:<br>4.50...5.00 mm           |
| Скорость трогания с места                  | 1-2. Точка переключения: 40 m/<br>min                |

Срок службы, механич.

Усилие переключения

Установка

Фланец, ввод

Форма толкателя

1-2. Точка переключения: 30  
млн. циклов переключения

1-2. Точка переключения: 20 N  
вертикально

нет


1-2-я точка переключения:  
крыша

Range/Distance

Воспроизводимость


1-2. Точка переключения:  $\pm 0.002$   
mm

Connector Drawings



Вид в сторону штекера

Wiring Diagrams (Schematic)



ACHTUNG: Stecker ohne Schutzleiter! Schutzklasse III (VDE 0160)

Attention: No groundwire! Protection Class III (VDE 0160)