




1) Момент затяжки, 2) Шпилька



Basic features

|                                             |                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Применение                                  | крепление для головок записи/<br>считывания диаметром 18 мм |
| Принцип действия                            | Рукоятка                                                    |
| Разрешение на эксплуатацию/<br>конформность | CE<br>WEEE                                                  |

Environmental conditions

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Температура окружающей среды | 0...70 °C   |
| Температура хранения         | -20...85 °C |

Remarks

Шпилька с внутренним шестигранником 1,5 мм.

Material

|          |            |
|----------|------------|
| Материал | ПОМ черный |
|----------|------------|

Mechanical data

|           |               |
|-----------|---------------|
| Вес       | 120.00 g      |
| Диаметр 2 | 18.00 mm      |
| Размеры   | Ø 40 x 125 mm |