

Кулачковые выключатели
BNS 819-B03-D08-40-13-S80L
Код заказа: BNS01RY

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	3x Крыша механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-3. Точка переключения: BSE 74.1
Размеры	40 x 42 x 48 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	13 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-3. Точка переключения: 2.30...2.80 mm
Скорость трогания с места	1-3. Точка переключения: 20 m/ min
Срок службы, механич.	1-3. Точка переключения: 10 млн. циклов переключения

Усилие переключения

Установка

Фланец, ввод

Форма толкателя

1-3. Точка переключения: 8 N
вертикально
нет
1-3-я точка переключения:
крыша
1-3-я точка переключения:
крыша


Range/Distance

Воспроизводимость

Расстояние между точками
переключения

1-3. Точка переключения: ± 0.02
mm
8 mm

Connector Drawings



Вид в сторону штекера

Wiring Diagrams (Schematic)

