

Кулачковые выключатели
BNS 816-X850-B06-00-12-610-11
Код заказа: BNS03NA

BALLUFF

Range/Distance


Дальность действия 4 mm

Надежная дальность срабатывания 1-6. Точка переключения: 3.2
Sa mm
Расчетный промежуток срабатывания 1-6. Точка переключения: 4 mm
Sn

Remarks

Распределение контактов в разъеме определяется заказчиком. Оно не соответствует ни одному известному техническому стандарту.
Двухстороннее влияние коммутационной функции BES 517-100-S42
BES 517-100-S43
BES 517-100-S44 на основании различных частот колебаний генератора исключено.
Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.
Следует особо отметить, что указанные здесь продукты не являются элементами обеспечения безопасности в смысле Директивы 2006/42/EC ст. 2с. Тем не менее, двухканальная схема использования продукции позволяет реализовать структуры, соответствующие стандарту EN 13849-1, с высоким уровнем производительности.

Connector Drawings



Вид в сторону штекера

Wiring Diagrams (Schematic)

