



Basic features

Дополнительные свойства	стойкость к сварочным брызгам
Исполнение	Крепление Prox
Комплект поставки	Зажим-держатель (1x) Гайка DIN 1763-M12x1 (2 шт.)
Область применения	Монтаж
Применение	для датчиков Ø8 мм для датчиков M08 начиная с длины крепления 36 мм
Принцип действия	Зажим-держатель

Material

Защита поверхности	с тефлоновым покрытием
Материал	Сталь
Материал корпуса	Сталь, с тефлоновым покрытием
Материал корпуса, защита поверхности	с тефлоновым покрытием

Mechanical data

Крепление	Винты, клеммы
Момент затяжки	15 Нм
Размеры	Ø 17 x 33 mm
Типоразмер	M8x1
Установка	возможность установки заподлицо

Remarks

Датчик приближения объекта вставляется в держатель до упора и фиксируется гайкой с прямой накаткой.
 Дальность срабатывания датчиков приближения объекта может измениться из-за жесткого упора.
 Держатель подходит для использования в местах, где ведется сварка.
 Не подходит для датчиков с пластмассовым корпусом.