

Кулачковые выключатели
BNS 813-B02-E12-61-A-20-01
Код заказа: BNS02F4

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	2x Крыша - Е механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1. Точка переключения: BSE 85 2. Точка переключения: BSE 30.0
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-2. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-2. Точка переключения: 30 m/ min
Срок службы, механич.	1. Точка переключения: 1 млн. циклов переключения 2. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения

Усилие переключения

- 1. Точка переключения: 30 N
 - 2. Точка переключения: 20 N
- вертикально
- нет
- 1-2-я точка переключения: Е-
крыша
- 1-2-я точка переключения: Е-
крыша

Установка

Фланец, ввод

Форма толкателя

Range/Distance

Воспроизводимость

- 1. Точка переключения: ± 0.02
mm
- 2. Точка переключения: ± 0.002
mm

Wiring Diagrams (Schematic)

