

Кулачковые выключатели
BNS 819-B05-R12-72-10
Код заказа: BNS025M

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	5x Ролик механический
Направление приближения	перпендик. к привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-5. Точка переключения: BSE 30.0
Размеры	116 x 90 x 77 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	50 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-5. Точка переключения: 2.50...3.00 mm
Скорость трогания с места	1-5. Точка переключения: 60 m/min

Срок службы, механич.

Усилие переключения

Установка

Фланец, ввод

Форма толкателя

1-5. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения

1-5. Точка переключения: 20 N вертикально

1 Резьбовой выход M25

1-5-я точка переключения: ролик

Range/Distance

Воспроизводимость

Расстояние между точками переключения

1-5. Точка переключения: ± 0.01 mm

12 mm

Wiring Diagrams (Schematic)

BSE 30.0

