

Кулачковые выключатели
BNS 819-B03-D16-72-10
Код заказа: BNS024K

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	3x Крыша механический
Направление приближения	перпендик. к привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-3. Точка переключения: BSE 30.0
Размеры	100 x 90 x 77 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	50 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-3. Точка переключения: 2.50...3.00 mm
Скорость трогания с места	1-3. Точка переключения: 40 m/min
Срок службы, механич.	1-3. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения

Усилие переключения

Установка

Фланец, ввод

Форма толкателя

1-3. Точка переключения: 20 N

вертикально

1 Резьбовой выход M25

1-3-я точка переключения: крыша

1-3-я точка переключения: крыша

Range/Distance

Воспроизводимость

Расстояние между точками переключения

1-3. Точка переключения: ± 0.002 mm

16 mm

Wiring Diagrams (Schematic)

BSE 30.0

