

Кулачковые выключатели
BNS 819-B05-L12-72-10
Код заказа: BNS025L

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	5x Подшипник качения механический
Направление приближения	перпендик. к привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-5. Точка переключения: BSE 30.0
Размеры	116 x 90 x 77 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	50 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-5. Точка переключения: 2.50...3.00 mm
Скорость трогания с места	1-5. Точка переключения: 120 m/min

Срок службы, механич.

Усилие переключения
Установка
Фланец, ввод
Форма толкателя

1-5. Точка переключения: 30
млн. циклов переключения
1-5. Точка переключения: 20 N
вертикально
1 Резьбовой выход M25
1-5-я точка переключения:
подшипник качения
1-5-я точка переключения:
подшипник качения

Range/Distance

Воспроизводимость	1-5. Точка переключения: ± 0.01 mm
Расстояние между точками переключения	12 mm

Wiring Diagrams (Schematic)

BSE 30.0

