

Кулачковые выключатели
BNS 813-B03-R12-61-A-55-0648
Код заказа: BNS02KF

BALLUFF

Material

Материал контактов	1-2. Точка переключения: Чистое серебро
Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.
Материал толкателя	1-2. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Range/Distance


Воспроизводимость	1-2. Точка переключения: ± 0.01 mm
Надежная дальность срабатывания Sa	3. Точка переключения: 1.6 mm
Расстояние между точками переключения	12 mm
Расчетный промежуток срабатывания Sn	3. Точка переключения: 2.0 mm

Mechanical data

Number of switching positions	2x Ролик механический + Индуктивный
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-2. Точка переключения: BSE 85 3. Точка переключения: BES 517-110
Размеры	79 x 48 x 73 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	12 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-2. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-2. Точка переключения: 60 m/ min
Срок службы, механич.	1-2. Точка переключения: 1 млн. циклов переключения
Усилие переключения	1-2. Точка переключения: 30 N
Установка	вертикально
Фланец, ввод	нет
Форма толкателя	1-2-я точка переключения: ролик

Wiring Diagrams (Schematic)

BSE 61



PA

