



Кулачковые выключатели  
BNS 819-B04-L16-61-16-10  
Код заказа: BNS02AE

BALLUFF

Mechanical data

|                                                    |                                                      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Number of switching positions                      | 4x Подшипник качения<br>механический                 |
| Направление приближения                            | продольно, параллельно<br>привинчиваемой поверхности |
| Переключающий элемент                              | 1-4. Точка переключения: BSE<br>30.0                 |
| Размеры                                            | 79 x 84 x 63 mm                                      |
| Расстояние до толкателя, 1-я точка<br>переключения | 16 mm                                                |
| Расстояние от кулачка до опорной<br>кромки         | 1-4. Точка переключения:<br>4.50...5.00 mm           |
| Скорость трогания с места                          | 1-4. Точка переключения: 120<br>m/min                |

Срок службы, механич.

Усилие переключения  
Установка  
Фланец, ввод  
Форма толкателя

1-4. Точка переключения: 30  
млн. циклов переключения  
1-4. Точка переключения: 20 N  
вертикально  
нет  
1-4-я точка переключения:  
подшипник качения  
1-4-я точка переключения:  
подшипник качения

Range/Distance

|                                          |                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Воспроизводимость                        | 1-4. Точка переключения: $\pm 0.01$<br>mm |
| Расстояние между точками<br>переключения | 16 mm                                     |

Wiring Diagrams (Schematic)

BSE 30.0

