



Кулачковые выключатели  
BNS 819-B06-D08-40-11  
Код заказа: BNS01ZM

**BALLUFF**

Mechanical data

|                                                    |                                                      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Number of switching positions                      | 6x Крыша механический                                |
| Направление приближения                            | продольно, параллельно<br>привинчиваемой поверхности |
| Переключающий элемент                              | 1-6. Точка переключения: BSE<br>70.1                 |
| Размеры                                            | 40 x 66 x 48 mm                                      |
| Расстояние до толкателя, 1-я точка<br>переключения | 13 mm                                                |
| Расстояние от кулачка до опорной<br>кромки         | 1-6. Точка переключения:<br>2.30...2.80 mm           |
| Скорость трогания с места                          | 1-6. Точка переключения: 20 m/<br>min                |

Срок службы, механич.

1-6. Точка переключения: 10  
млн. циклов переключения

Усилие переключения

1-6. Точка переключения: 8 N

Установка

вертикально

Фланец, ввод

нет

Форма толкателя

1-6-я точка переключения:  
крыша

Range/Distance

Воспроизводимость

1-6. Точка переключения:  $\pm 0.02$   
mm

Расстояние между точками  
переключения

8 mm

Wiring Diagrams (Schematic)

