



Соединительные провода  
BCC A314-A314-30-304-VX44W6-020  
Код заказа: BCC091M

**BALLUFF**




| Basic features                                                               |                                                               | Environmental conditions                    |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Область применения                                                           | Рабочее напряжение                                            | Степень защиты                              | IP67, IP68/IP67, IP68                       |
| Разрешение на эксплуатацию/конформность                                      | CE<br>cULus<br>WEEE                                           | Температура кабеля, фиксированная прокладка | -40...105 °C                                |
| Electrical connection                                                        |                                                               | Material                                    |                                             |
| Диаметр кабеля D                                                             | 10.67 mm ±0.25 mm                                             | Материал держателя контактов                | PUR/PUR                                     |
| Кабель                                                                       | ПВХ желтый, 2 m                                               | Материал контактов                          | Латунь, позолоченная/Латунь, позолоченная   |
| Количество проводников                                                       | 4                                                             | Материал корпуса                            | PUR/PUR                                     |
| Разъем 1                                                                     | 7/8"-Гнездо, прямой, 4-конт.                                  | Материал накидной гайки                     | литой под давлением цинковый сплав          |
| Разъем 2                                                                     | 7/8"-Штекер, прямой, 4-конт.                                  |                                             | никелир./литой под давлением цинковый сплав |
| Сечение проводника                                                           | 16 AWG                                                        |                                             | никелир.                                    |
| Система                                                                      | с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой | Материал оболочки кабеля                    | ПВХ                                         |
| Electrical data                                                              |                                                               | Mechanical data                             |                                             |
| Operating voltage Ub 3-phase network                                         | 277/480V AC +/- 15%                                           | Длина кабеля L                              | 2.00 m                                      |
| Номинальный ток (40 °C)                                                      | 10.0 A                                                        | Момент затяжки                              | 1,5 Нм / 1,5 Нм                             |
| Провод, номинальное напряжение =, макс.                                      | 600 V                                                         | Оболочка кабеля, цвет                       | желтый                                      |
| Провод, номинальное напряжение ~, макс.                                      | 600 V                                                         |                                             |                                             |
| Рабочее напряжение Ub                                                        | 300 VDC / 300 VAC                                             |                                             |                                             |
| Remarks                                                                      |                                                               |                                             |                                             |
| Простой кабель: ПВХ, допуск UL, 16/4 ST00W/ST00W CSA 105°C 600 В             |                                                               |                                             |                                             |
| Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью |                                                               |                                             |                                             |

Connector Drawings



II

Конт. 1: коричневый  
Конт. 2: белый  
Конт. 3: синий  
Конт. 4: черн.



I

Конт. 1: коричневый  
Конт. 2: белый  
Конт. 3: синий  
Конт. 4: черн.

Wiring Diagrams (Schematic)

