


Соединительные провода  
BCC A324-A314-30-346-VX44W6-020  
Код заказа: BCC093A

**BALLUFF**



#### Basic features

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Разрешение на эксплуатацию/<br>конформность | CE<br>cULus<br>E~<br>WEEE |
|---------------------------------------------|---------------------------|

#### Electrical connection

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Диаметр кабеля D       | 10.67 mm $\pm$ 0.25 mm     |
| Кабель                 | PVC Yellow, 2 m            |
| Количество проводников | 4                          |
| Разъем 1               | 7/8"-Female, angled, 4-pin |
| Разъем 2               | 7/8"-Male, Straight, 4-pin |
| Сечение проводника     | 16 AWG                     |
| Система                | Molded/Molded              |

#### Electrical data

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Номинальный ток (40 °C)                 | 10.0 A            |
| Провод, номинальное напряжение =, макс. | 600 V             |
| Провод, номинальное напряжение ~, макс. | 600 V             |
| Рабочее напряжение Ub                   | 300 VDC / 300 VAC |

#### Remarks

Простой кабель: ПВХ, допуск UL, 16/4 ST00W/ST00W CSA 105°C 600 В  
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

#### Environmental conditions

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Степень защиты                              | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Температура кабеля, фиксированная прокладка | -40...105 °C          |


#### Material

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Материал держателя контактов | PUR/PUR                     |
| Материал контактов           | Brass/Brass                 |
| Материал корпуса             | PUR/PUR                     |
| Материал накидной гайки      | Die-cast zinc/Die-cast zinc |
| Материал оболочки кабеля     | ПВХ                         |

#### Mechanical data


|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Длина кабеля L        | 2.00 m          |
| Момент затяжки        | 1,5 Нм / 1,5 Нм |
| Оболочка кабеля, цвет | желтый          |

Connector Drawings



I

Конт. 1: черный  
Конт. 2: белый  
Конт. 3: красный  
Конт. 4: зеленый



II

Конт. 1: черный  
Конт. 2: белый  
Конт. 3: красный  
Конт. 4: зеленый

Wiring Diagrams (Schematic)

